


Moduły można obracać co 90 stopni biorąc pod uwagę możliwość lokalizacji miejsca na czujnik (czerwony prostokąt).
 Zamiast modułu dotykowego może być gniazdo pojedyncze z uziemieniem (z "klapką" lub zwykłe).
 Zielone okręgi określają lokalizacje pól dotykowych które są stałe, ikony nie powinny być zbyt duże.

Rozstaw między puszkami standardowy (puszki łączone na zatrzaski lub odlewane).
 Można przykryć 2,3,4,5 puszek wspólnym szkłem.



Wymiary szkieł standardowe:

- 1 puszka: 90x90mm
- 2 puszki: 90x160mm
- 3 puszki: 90x230mm
- 4 puszki: 90x300mm

